

Acessórios para Câmera Corporal V500

Conectividade sem esforço.
Insights confiáveis.

ÍNDICE

| | |
|------------------------------------------------------|---|
| Modelos de Câmeras | 2 |
| Fixações e Correias de Clique Rápido | 3 |
| Fixações de Liberação Rápida | 5 |
| Fixações e Correias de Ajuste Fechado | 6 |
| Carregamento, Atribuição e Acessórios de Acoplamento | 7 |

Modelos de Câmeras

Adquira o modelo ideal para você

Com a opção de quatro placas de apoio diferentes para a V500, é possível configurar uma solução que funcione para as diferentes funções e uniformes da sua equipe. Portanto, não importa se seus funcionários usam camisas, coletes ou jaquetas, nós temos o que você precisa. Todos os quatro modelos são idênticos em termos de desempenho e especificações.

| MODELOS DE CÂMERAS | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| IMAGEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO DA PEÇA |
|  | Adequado para Fixação nas Opções de Fixação de Klick Fast (Clique Rápido) | V500-KF |
|  | Adequado para Fixação em Opções de Fixação de Quick Release (Liberação Rápida) | V500-QR |
|  | Adequado para Fixação em Opções de Fixação de Close Fit (Ajuste Fechado) | V500-VF |
|  | Acompanha Clips Tipo Jacaré Instalado de Fábrica | V500-ALIG |



Fixações e Correias de Clique Rápido

| FIXAÇÕES E CORREIAS DE CLIQUE RÁPIDO | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| IMAGEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO DA PEÇA |
|  | Dock Aparafusado para Uniformes de Clique Rápido | KF-SCREW |
|  | Dock de Loop de Rádio de Clique Rápido | KF-LOOP |
|  | Braçadeira de Dock de Clique Rápido (Dock de Bolso de Clique Rápido) | KF-DOCKCLAMP |
|  | Dragona de Dock de Clique Rápido | KF-DOCKEP |
|  | Conjunto de Montagem Magnética de Clique Rápido (com ímãs) | KF-MAGMOUNT2 |
|  | Dock de Clique Rápido para Coletes MOLLE | KF-MOLLEVEST |
|  | Dock de Botão de Clique Rápido (Masculino) | KF-DOCKBUTTONM |



Fixações e Correias de Clique Rápido

| FIXAÇÕES E CORREIAS DE CLIQUE RÁPIDO | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| IMAGEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO DA PEÇA |
|  | Dock de botão de Clique Rápido (Feminino) | KF-DOCKBUTTONF |
|  | Presilha de cinto de Clique Rápido | KF-DOCK05BVELCRO |
|  | Dock de Mochila de Clique Rápido | KF-DOCKRUCKSACK |
|  | Clipe do Tipo Crocodilo de Clique Rápido | KF-DOCKCROCCLIP |
|  | Clipe do Tipo Crocodilo de Clique Rápido (Com Acessório Anti-Inclinação) | KF-DOCKCROCCLAT |
| CORREIAS DE CLIQUE RÁPIDO | | |
| IMAGEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO DA PEÇA |
|  | Correia Peitoral de Clique Rápido de 3 pontos | KF-HARN3 |
|  | Correia Peitoral De Clique Rápido de 4 pontos | KF-HARN4 |
|  | Correia de Ombro De Clique Rápido | KF-HARN5 |



Fixações e Correias de Clique Rápido

FIXAÇÕES DE TIPO LIBERAÇÃO RÁPIDA E CLIQUE RÁPIDO*

| IMAGEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO DA PEÇA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Pinos de Liberação Rápida e Clique Rápido | VB-400-QR-KFSTUD |
|  | Suporte de Inclinação de Liberação Rápida e Clique Rápido | VB-400-QR-KFTILT |
|  | Suporte de Inclinação Ampla de Liberação Rápida e Clique Rápido | VB-400-QR-KF-TILT2 |
| OUTRAS FIXAÇÕES | | |
| IMAGEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO DA PEÇA |
|  | Pilar de Câmera Esportiva de Liberação Rápida | VB-400-QR-SPORT |

* É compatível com todos os acessórios e correias de Clique Rápido nas páginas 3 e 4.



Fixações e Correias de Ajuste Fechado

FIXAÇÕES DE AJUSTE FECHADO

| IMAGEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO DA PEÇA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  | Suporte magnético de ajuste fechado | VB-400-VF-MAG |
|  | Suporte MOLLE duplo de ajuste fechado | VB-400-VF-MOL2 |
|  | Suporte MOLLE simples de ajuste fechado | VB-400-VF-MOL1-HR |

CORREIAS DE AJUSTE FECHADO

| IMAGEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO DA PEÇA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|  | Correia peitoral de 4 pontos de ajuste fechado | VB400-VF-HARN4 |



Carregamento, Atribuição e Acessórios de Acoplamento

O Smart Dock V500 garante que sua equipe sempre possa pegar rapidamente uma V500 quando precisar de uma; com carregamento e descarregamento rápidos, opções de montagem em mesa ou parede e recursos RFID Touch Assign, ele se encaixa perfeitamente em sua arquitetura e equipamento existentes.

ESTAÇÕES DE ACOPLAMENTO

| IMAGEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO DA PEÇA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | SmartDock V500 de 10 portas, PSU, cabo de alimentação do Reino Unido | V500-SMDOCK10-UK |
| | SmartDock V500 de 10 portas, PSU, cabo de alimentação da UE | V500-SMDOCK10-EU |
| | SmartDock V500 de 10 portas, PSU, cabo de alimentação da Austrália | V500-SMDOCK10-AUS |
| | SmartDock V500 de 10 portas, PSU, sem cabo de alimentação | V500-SMDOCK10-ROW |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidade da câmera | 10 x câmeras corporais V500 |
| Conectividade | Ethernet Gigabit 2 x portas USB 2.0 para configuração e suporte a leitores RFID |
| Segurança | AES-256 |
| Opções de montagem | Mesa ou parede * |
| Dimensões | 200 x 38 x 436 mm (7,9 x 1,5 x 17,1 pol.) |
| Potência | 15V/7A PSU, entrada 100-240V (PSU fornecido) <4 horas para recarregar um V500 |
| Temperaturas de operação | 0°C a 25°C (32°F a 77°F) |

* Suporte de montagem de parede não fornecido.



Aproveite o acesso à porta ou cartões de identificação existentes para facilitar o checkout da câmera. Os usuários podem verificar uma câmera por conta própria sem precisar acessar o software de back-end – economizando tempo no início de um turno e garantindo que a cadeia de custódia seja preservada.

| SOLUÇÕES DE ATRIBUIÇÃO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| IMAGEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO DA PEÇA |
|  | Leitor de RFID RF-220 | RF-220 |
|  | Etiqueta de tipo adesivo de RFID (x10) | RF-STICKER-10 |
|  | Cartão de RFID (x10) | RF-CARD-10 |

Saiba mais em
motorolasolutions.com/v500



Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, London, SW1E 5LB, United Kingdom

A disponibilidade está sujeita à legislação e aos regulamentos de cada país. Todas as especificações apresentadas são típicas, salvo indicação em contrário, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são usadas sob licença. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

© 2022 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. 11-2023